

**Garant****Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 0608/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260022 0608/06
GTIN	4045197651983
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungime cap $L_1$	25 mm
Decalaj central $L_3$	4 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	8 mm
Cod ISO Suport	AH0608H SCLCR/L06
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	6 mm
Lățime gât $L_4$	6 mm
Lungimea totală $L$	100 mm
Înălțime de strângere $L_2$	7 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500