

**Garant****Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 0410/03mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260023 0410/03
GTIN	4045197652089
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 13
Decalaj central L <sub>3</sub>	2,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0301..
Cod ISO Suport	AH0410H SCLCR/L03
Lungime cap L <sub>1</sub>	24 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	5 mm
Lățime gât L <sub>4</sub>	4 mm
Mărimea plăcuței	3 mm
Lungimea totală L	100 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	9 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 13	269028 13
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500