

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260007 20/09
GTIN	4045197651730
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Cod ISO Suport	SCLCR/L 2020K09
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Portplăcuță	269005 1
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Lungime cap L ₁	17 mm
Mărime coadă	20 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Lungimea totală L	125 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Portplăcuță Tip 1	269005 1
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500