

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 6/03mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260016 6/03 |
| GTIN | 4045197651792 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------------------|
| Ø minim al găurii prelabile D_{min} | 7 mm |
| Mărimea plăcuței | 3 mm |
| Decalaj central L_3 | 3,5 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 19 |
| Lungime cap L_1 | 10 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | CC.. 0301.. |
| Cod ISO Suport | E06J SCLCR/L03 |
| Lungimea totală L | 110 mm |
| Înălțime de strângere L_2 | 5,8 mm |
| Unghi de reglare κ | 95 grad |
| Ø cozii D_s | 6 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 8xD |
| Materialul sculei | Carbura |
| Răcire interioară | da |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior |

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 19 | 269028 19 |
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6 | 674248 TX6 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |
