

**Garant****Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 0610/03mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260023 0610/03
GTIN	4045197652096
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungime cap $L_1$	24 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 13
Lățime gât $L_4$	6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0301..
Mărimea plăcuței	3 mm
Cod ISO Suport	AH0610H SCLCR/L03
Decalaj central $L_3$	2,5 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	7 mm
Lungimea totală $L$	100 mm
Înălțime de strângere $L_2$	9 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 13	269028 13
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500