

**Garant****Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260023 25/12
GTIN	4045197652195
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Decalaj central $L_3$	15,5 mm
Lungime activă $L_1$	125 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	28 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 9
Cod ISO Suport	AH25R SCLCR/L12
Mărimea plăcuței	12 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere $L_2$	23 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 9	269028 9
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500