

**Garant**
**Set de bare de strunjit din HSS, pe dreapta**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260024
GTIN	4045197652201
Clasa articolului	29W

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Cod ISO Suport	AH0608H SCLCR/L06
Cod ISO Suport	AH1216M SCLCR/L06
Cod ISO Suport	AH0810J SCLCR/L06
Cod ISO Suport	AH1012K SCLCR/L06
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	8 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	12 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	14 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	18 mm
Înălțime de strângere $L_2$	7 mm
Înălțime de strângere $L_2$	9 mm
Înălțime de strângere $L_2$	11 mm
Înălțime de strângere $L_2$	15 mm

Decalaj central L <sub>3</sub>	4 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	6 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	7 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	9 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungimea totală L	110 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lungimea totală L	150 mm
Lățime gât L <sub>4</sub>	6 mm
Lățime gât L <sub>4</sub>	8 mm
Lățime gât L <sub>4</sub>	10 mm
Lățime gât L <sub>4</sub>	12 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	50 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	38 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	32 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bară de strunjit din HSS Ø cozii / Mărimea plăcuței 1012/06 mm	260022 1012/06
	260022 0608/06

Bară de strunjit din HSS Ø cozii / Mărimea plăcuței 0608/06  
mm

Bară de strunjit din HSS Ø cozii / Mărimea plăcuței 0810/06  
mm

260022 0810/06

Bară de strunjit din HSS Ø cozii / Mărimea plăcuței 1216/06  
mm

260022 1216/06