

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260017 12/06
GTIN	4045197651907
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	8 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	14 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Lungime cap L_1	10 mm
Cod ISO Suport	E12M SCLCR/L06
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere L_2	11,5 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	12 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500