

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 0608/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260023 0608/06
GTIN	4045197652102
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	6 mm
Cod ISO Suport	AH0608H SCLCR/L06
Lungime cap L_1	25 mm
Decalaj central L_3	4 mm
Lățime gât L_4	6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	8 mm
Lungimea totală L	100 mm
Înălțime de strângere L_2	7 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500