



## Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/06 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	260029 8/06
GTIN	4960664541140
Clasa articolului	25U

### Descriere

#### Execuție:

Canal hidrodinamic pentru evacuarea îmbunătățită a așchiilor, tendință redusă de vibrare, prelucrare stabilă.

Răcire interioară: da

Ø cozii  $D_s$ : 8 mm

Cod ISO Suport: A08X SCLCR/L06

Unghi de reglare  $\kappa$ : 95 grad

Plăcuță amovibilă compatibilă: CC.. 0602..

Ø minim al găurii prelabile  $D_{min}$ : 10 mm

Decalaj central  $L_3$ : 5 mm

### Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	6 mm
Cod ISO Suport	A08X SCLCR/L06
Decalaj central $L_3$	5 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269022 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	10 mm
Lungimea totală L	120 mm
Înălțime de strângere $L_2$	7 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	8 mm

Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Standard	DIN 8024
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub de strângere Tip 2	269022 2
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8