

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260007 20/12
GTIN	4045197651754
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	SCLCR/L 2020K12
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
șurub pentru portplăcuță	269013 5
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Portplăcuță	269005 6
Lungime cap L ₁	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
Mărime coadă	20 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Lungimea totală L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 5	269013 5
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 6	269005 6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20	269028 20
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500