

**Garant****Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260022 10/06
GTIN	4045197652010
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	12 mm
Lungime activă $L_1$	50 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Decalaj central $L_3$	6 mm
Cod ISO Suport	AH10K SCLCR/L06
Lungimea totală $L$	125 mm
Înălțime de strângere $L_2$	9 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500