

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260016 10/06
GTIN	4045197651815
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	6 mm
Lungime cap L_1	10 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	12 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Decalaj central L_3	6 mm
Cod ISO Suport	E10K SCLCR/L06
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L_2	9,6 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	10 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500