

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260017 16/09
GTIN	4045197651914
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	9 mm
Cod ISO Suport	E16R SCLCR/L09
Decalaj central L ₃	10 mm
Lungime cap L ₁	16 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	18 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L ₂	15,5 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D _s	16 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8

269028 8

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500