

**CNMG 190612, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	250383 CA510
GTIN	4960664697236
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Rază la colț	1,2 mm
Sfărâmbător de așchii	PH
Avans f	0,28 - 0,88 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 450 m/min
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 10 mm
Condiție de tăiere	continuu
Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190612
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire