

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260016 12/06
GTIN	4045197651822
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Decalaj central L ₃	8 mm
Cod ISO Suport	E12M SCLCR/L06
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	14 mm
Lungime cap L ₁	10 mm
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere L ₂	11,5 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D _s	12 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500