


Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/06 mm

Date comandă

Numărul de comandă	260028 8/06
GTIN	4960664541133
Clasa articolului	25U

Descriere
Execuție:

Canal hidrodinamic pentru evacuarea îmbunătățită a așchiilor, tendință redusă de vibrare, prelucrare stabilă.

Răcire interioară: da

Ø cozii D_s : 8 mm

Cod ISO Suport: A08X SCLCR/L06

Unghi de reglare κ : 95 grad

Plăcuță amovibilă compatibilă: CC.. 0602..

Ø minim al găurii prelabile D_{min} : 10 mm

Decalaj central L_3 : 5 mm

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	5 mm
Cod ISO Suport	A08X SCLCR/L06
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	10 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269022 2
Mărimea plăcuței	6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Lungimea totală L	120 mm
Înălțime de strângere L_2	7 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	8 mm

Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Standard	DIN 8024
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurub de strângere Tip 2	269022 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500