

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260017 20/09
GTIN	4045197651921
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Mărimea plăcuței	9 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Cod ISO Suport	E20S SCLCR/L09
Decalaj central L_3	12 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	23 mm
Lungimea totală L	250 mm
Înălțime de strângere L_2	19 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8

269028 8

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500