

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 0810/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260023 0810/06
GTIN	4045197652126
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	32 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	12 mm
Cod ISO Suport	AH0810J SCLCR/L06
Decalaj central L_3	6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Mărimea plăcuței	6 mm
Lățime gât L_4	8 mm
Lungimea totală L	110 mm
Înălțime de strângere L_2	9 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500