

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260016 16/09
GTIN	4045197651839
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Decalaj central L ₃	10 mm
Cod ISO Suport	E16R SCLCR/L09
Lungime cap L ₁	16 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	18 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L ₂	15,5 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D _s	16 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8

269028 8

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500