

**Garant****Cuțit de strunjire tip eco QT, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250603 20/15
GTIN	4045197657039
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

**Avantaj:**

**Combinați avantajele Garant eco cu cele ale înlocuirii plăcuțelor fără cheie.**

**Se deblochează apăsând butonul – se schimbă plăcuța – se apasă brida.**

Timpul de schimbare se reduce semnificativ.

Forța de fixare constantă, precizie ridicată la schimbare, nu necesită mentenanță.

**Notă:**

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DDJNR/L 2025X15

Plăcuță amovibilă compatibilă: DN.. 1506..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 32 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 46 mm

Lungimea totală L: 105 mm

Portplăcuță: 259031 30

**Descriere tehnică**

Portplăcuță	259031 30
-------------	-----------

Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Bridă	259038 7
Lungime cap L <sub>1</sub>	46 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Mărime coadă	20 mm
Cod ISO Suport	DDJNR/L 2025X15
șurub pentru portplăcuță	259025 1
Mărimea plăcuței	15 mm
Lungimea totală L	105 mm
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Portplăcuță	259272
Șurub pentru portplăcuță Tip 1	259025 1
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub pentru portplăcuță	259167
Portplăcuță Tip 30	259031 30
Gheară de strângere Tip 7	259038 7
Gheară de strângere	259351
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15

