

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 1012/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260023 1012/06
GTIN	4045197652140
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	7 mm
Cod ISO Suport	AH1012K SCLCR/L06
Mărimea plăcuței	6 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lățime gât L_4	10 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	14 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Lungime cap L_1	38 mm
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500