

Garant
Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 1216/06mm


Date comandă

Numărul de comandă	260022 1216/06
GTIN	4045197652041
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățime gât L_4	12 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungime cap L_1	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	18 mm
Decalaj central L_3	9 mm
Cod ISO Suport	AH1216M SCLCR/L06
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500