

Garant**Set de bare de strunjit din carbură, pe stânga****Date comandă**

Numărul de comandă	260019
GTIN	4045197651945
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Cod ISO Suport	E10K SCLCR/L06
Cod ISO Suport	E08K SCLCR/L06
Cod ISO Suport	E12M SCLCR/L06
Înălțime de strângere L ₂	7,6 mm
Înălțime de strângere L ₂	9,6 mm
Înălțime de strângere L ₂	11,5 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	10 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	12 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	14 mm
Decalaj central L ₃	5 mm
Decalaj central L ₃	6 mm
Decalaj central L ₃	8 mm

Lungimea totală L	125 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lungimea totală L	150 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bară de strunjit din carbură Ø cozii / Mărimea plăcuței 8/06 mm	260017 8/06
Bară de strunjit din carbură Ø cozii / Mărimea plăcuței 10/06 mm	260017 10/06
Bară de strunjit din carbură Ø cozii / Mărimea plăcuței 12/06 mm	260017 12/06