

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260023 12/06
GTIN	4045197652157
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime activă L_1	60 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	6 mm
Decalaj central L_3	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Cod ISO Suport	AH12M SCLCR/L06
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	14 mm
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500