


Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/09 mm

Date comandă

Numărul de comandă	260028 16/09
GTIN	4960664541195
Clasa articolului	25U

Descriere
Execuție:

Canal hidrodinamic pentru evacuarea îmbunătățită a așchiilor, tendință redusă de vibrare, prelucrare stabilă.

Răcire interioară: da

Ø cozii D_s : 16 mm

Cod ISO Suport: A16Q SCLCR/L09

Unghi de reglare κ : 95 grad

Plăcuță amovibilă compatibilă: CC.. 09T3..

Ø minim al găurii prelabile D_{min} : 18 mm

Decalaj central L_3 : 9 mm

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A16Q SCLCR/L09
Mărimea plăcuței	9 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	18 mm
Decalaj central L_3	9 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269022 3
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	16 mm

Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Standard	DIN 8024
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub de strângere Tip 3	269022 3
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15