

Garant**Cuțit de strunjit tip QuickTurn, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250607 25/15
GTIN	4045197650436
Clasa articolului	21U

Descriere**Avantaj:**

Înlocuirea plăcuțelor fără cheie. **Se deblochează apăsând butonul – se schimbă plăcuța – se apasă brida.** Timpul de schimbare se reduce semnificativ. Forță de fixare constantă, precizie ridicată la schimbare, nu necesită mentenanță.

Răcire interioară: nu

Cod ISO Suport: DDJNR/L 2525M15

Plăcuță amovibilă compatibilă: DN.. 1506..

Lățimea funcțională L₄: 32 mm

Lungime cap L₁: 46 mm

Lungimea totală L: 150 mm

Portplăcuță: 259031 29

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Cod ISO Suport	DDJNR/L 2525M15
șurub pentru portplăcuță	259025 4
Lungime cap L ₁	46 mm
Bridă	259038 7
Mărime coadă	25 mm
Mărimea plăcuței	15 mm

Portplăcuță	259031 29
Lungimea totală L	150 mm
Serie	QuickTurn
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 4	259025 4
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Gheară de strângere	259350
Gheară de strângere Tip 7	259038 7
Șurub pentru portplăcuță	259171
Gheară de strângere	259351
Portplăcuță Tip 29	259031 29
Gheară de strângere Tip 6	259038 6
Portplăcuță	259271