

**Garant****Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 10/06mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260007 10/06  |
| GTIN               | 4045197651709 |
| Clasa articolului  | 21T           |

**Descriere tehnică**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Mărime coadă                             | 10 mm                               |
| Plăcuță amovibilă compatibilă            | CC.. 0602..                         |
| Mărimea plăcuței                         | 6 mm                                |
| Cod ISO Suport                           | SCLCR/L 1010E06                     |
| Lungime cap L <sub>1</sub>               | 10 mm                               |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 22                           |
| Lățimea funcțională L <sub>4</sub>       | 12 mm                               |
| Lungimea totală L                        | 70 mm                               |
| Standard                                 | DIN ISO 5610                        |
| Tip de utilizare                         | pe stânga                           |
| Răcire interioară                        | nu                                  |
| Unghi de reglare κ                       | 95 grad                             |
| Utilizare                                | Strunjire frontală                  |
| Utilizare                                | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Tip produs                               | Cuțit de strunjit                   |

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22

269028 22