

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 4/03mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260017 4/03
GTIN	4045197651853
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0301..
Lungime cap L_1	10 mm
Decalaj central L_3	2,5 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 13
Cod ISO Suport	E04G SCLCR/L03
Mărimea plăcuței	3 mm
Lungimea totală L	90 mm
Înălțime de strângere L_2	3,8 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	4 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 6	269028 6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 13	269028 13
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500