

**Garant****Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 0410/03mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260022 0410/03
GTIN	4045197651969
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungime cap $L_1$	24 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0301..
Decalaj central $L_3$	2,5 mm
Lățime gât $L_4$	4 mm
Mărimea plăcuței	3 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 13
Cod ISO Suport	AH0410H SCLCR/L03
Lungimea totală $L$	100 mm
Înălțime de strângere $L_2$	9 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 13	269028 13
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500