

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 1216/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260023 1216/06
GTIN	4045197652164
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	AH1216M SCLCR/L06
Decalaj central L ₃	9 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Mărimea plăcuței	6 mm
Lățime gât L ₄	12 mm
Lungime cap L ₁	50 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	18 mm
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere L ₂	15 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D _s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500