

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260022 20/09
GTIN	4045197652065
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	23 mm
Decalaj central L_3	13 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Lungime activă L_1	100 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Cod ISO Suport	AH20R SCLCR/L09
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	18 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8

269028 8

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500