

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/15mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250608 20/15 |
| GTIN | 4045197650443 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| șurub pentru portplăcuță | 259025 10 |
| Mărimea plăcuței | 15 mm |
| Gheară, șurub, arc | 259035 2 |
| Lățimea funcțională L ₄ | 25 mm |
| Lungime cap L ₁ | 35 mm |
| Mărime coadă | 20 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | DN.. 1506.. |
| Cod ISO Suport | DDJNR/L 2020K15 |
| Portplăcuță | 259031 28 |
| Lungimea totală L | 125 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Răcire interioară | nu |
| Unghi de reglare κ | 93 grad |
| Utilizare | Strunjire frontală |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 28

259031 28

Șurub pentru portplăcuță Tip 10

259025 10

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Unitate cu gheară Tip 2

259035 2

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500