

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250608 32/15
GTIN	4045197654496
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	32 mm
Cod ISO Suport	DDJNR/L 3232 P15
Lungime cap L ₁	40 mm
Gheară, șurub, arc	259035 2
Portplăcuță	259031 28
șurub pentru portplăcuță	259025 10
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Mărimea plăcuței	15 mm
Lungimea totală L	170 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Fișă de date

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 10	259025 10
Unitate cu gheară Tip 2	259035 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Portplăcuță Tip 28	259031 28
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500