

LOCTITE**Adeziv pentru fixarea șuruburilor, 50 ml, Denumirea producătorului: 222**

Date comandă

Numărul de comandă	083301 222
GTIN	4058093008942
Clasa articolului	04L

Descriere

Execuție:

Utilizarea de adeziv pentru fixarea șuruburilor împiedică desfacerea și decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi, cu o singură componentă, sunt recomandați pentru toate tipurile și formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanșate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.

Material lichid pentru fixarea șuruburilor.

Aplicație:

Rezistență scăzută – Desfacerea este posibilă cu scule normale. **Rezistență medie** – Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. **Rezistență superioară** – Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C). Cu rezistență scăzută, demontare ușoară, recomandat pentru toate metalele, precum și materialele pasive.

Notă:

Părțile filetului se curăță cu soluție de curățare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării adezivului pentru fixarea șuruburilor. Manevrare rapidă și simplă pentru sticle de 50 ml cu Cod 083344 Ref. 50.

Descriere tehnică

Moment de rupere minim	6 Nm
------------------------	------

Denumirea producătorului	LOCTITE 222
Pentru mărimea de filet M până la	M36
Marcare substanțe periculoase	GHS07: Semnul exclamării
Forma	lichid
Caracteristici	tixotrop
Caracteristici	împiedică înțepenia
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Caracteristici	rezistență la vibrații
recomandat pentru material	Metal
recomandat pentru domeniu de utilizare	amestec pentru etanșare
recomandat pentru domeniu de utilizare	Fixarea șuruburilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	Domeniu de utilizare universal
Intervalul de temperatură	-55 - 150 °C
Temperatură de depozitare	8 - 21 °C
Valabilitate de la data producției	24 lună
Punct de aprindere	100 °C
Culoarea	violet
Bază chimică	Dimetilacrilat ester
Cantitate de umplere	50 ml
Rezistența la funcționare conform	6 h
Rezistența manuală după	15 min
Vâscozitate dinamică	900 - 1500 mPas
Demontare	cu sculă normală
Clasă de rezistență	rezistență scăzută
Densitate	1,08 g/cm ³
Caracteristici nume produs	50 ml
Tip produs	Fixarea șuruburilor

Accesorii

Pompă de mână peristaltică cu set de ace de dozare
Recomandată pentru mărimea recipientului 50 ml

083344 50