

## Garant

### Cuțit de strunjit tip eco scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/15 mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	250604 20/15
GTIN	4045197650290
Clasa articolului	21U

#### Descriere

##### Execuție:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchiitoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

##### Igeltext:

Răcire optimă a tăișului cu lichid de răcire.

Poziționarea în interiorul intervalului gradat asigură un transfer precis al lichidului de răcire.

##### Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: PDJNR/L 2020H15

Plăcuță amovibilă compatibilă: DN.. 1506..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 25 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 41 mm

Lungimea totală L: 100 mm

Portplăcuță: 259031 13

#### Descriere tehnică

Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 5
Cod ISO Suport	PDJNR/L 2020H15

Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Portplăcuță	259031 13
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Arc	259046 1
Mărime coadă	20 mm
Pârghie cu articulație	259015 5
Lungime cap L <sub>1</sub>	41 mm
Mărimea plăcuței	15 mm
Lungimea totală L	100 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

PrecisionBit pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 5	259018 5
Portplăcuță Tip 13	259031 13
Pârghie cu articulație Tip 5	259015 5
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Arc Tip 1	259046 1