

 **KOMET****KOMET KUB Trigon® Burghiu monobloc cu plăcuțe amovibile ABS 50, 3×D, Ø DC: 15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236635 15
GTIN	4047109099470
Clasa articolului	24P

**Descriere****Execuție:**

- **Procedeu de fabricație special pentru canale de evacuare a așchiilor extrem de mari cu rigiditate maximă.**
- **Poziționare specifică a plăcuțelor amovibile pentru găurire fără trasare și acuratețe dimensională ridicată ( $\pm 0,1$  mm în cazuri standard).**
- **Răcire interioară direct la nivelul tăişurilor (geometrie ingenioasă ideală pentru o lubrifiere minimală).**
- **O presiune a lichidului de răcire de 3 – 10 bari este suficientă.**
- **Pentru utilizare fixă și rotativă.**
- **Găurire cu deplasare a axului: în funcție de Ø până la 1,5 mm.**

**Aplicație:**

Cu plăcuțe amovibile Cod 236740 – 237080.

**Livrare:**

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

**Notă:**

- **Atenție! La ieșirea burghiului se desprinde o șaiabă. La piesele rotative, se creează un pericol de accidentare! Vă rugăm să luați măsuri de protecție.**
- **La cerere, – cu tăiș pe stânga; – 2×D, – alte Ø; – în execuții speciale – Un amortizor de vibrații de torsiune pentru ABS pentru prelucrări fără vibrații, cu durabilitate maximă și zgomot minim.**

**Descriere tehnică**

Lungime utilă L <sub>1</sub>	45 mm
------------------------------	-------

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Ø maxim ce poate fi obținut prin modulare	16 mm
Număr de dinți Z	1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 030204 10-...
Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Serie	KUB Trigon®
Ø nominal D	15
pentru Ø inch	19/32 inch
Limită maximă de ajustare V <sub>max</sub>	0,5 mm
Lungime activă L <sub>A</sub>	80 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	3×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat găurire transversală
Utilizare găurire	convex
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	Pătrundere cu boltă
Utilizare găurire	Scurgere oblică
Utilizare găurire	Găurire oblică
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,6 Nm	211750 0,6
	239652 6IP1

Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare  
6IP1

---