

Garant

Cuțit de strunjit tip eco scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/15 mm



Date comandă

Numărul de comandă	250604 25/15
GTIN	4045197650306
Clasa articolului	21U

Descriere

Execuție:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Igeltext:

Răcire optimă a tăișului cu lichid de răcire.

Poziționarea în interiorul intervalului gradat asigură un transfer precis al lichidului de răcire.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: PDJNR/L 2525X15

Plăcuță amovibilă compatibilă: DN.. 1506..

Lățimea funcțională L₄: 32 mm

Lungime cap L₁: 41 mm

Lungimea totală L: 112,5 mm

Portplăcuță: 259031 13

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	41 mm
Lățimea funcțională L ₄	32 mm

Portplăcuță	259031 13
Arc	259046 1
Mărimea plăcuței	15 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 5
Mărime coadă	25 mm
Pârghie cu articulație	259015 5
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Cod ISO Suport	PDJNR/L 2525X15
Lungimea totală L	112,5 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 5	259018 5
Portplăcuță Tip 13	259031 13
PrecisionBit pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Arc Tip 1	259046 1
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Pârghie cu articulație Tip 5	259015 5