

**Garant****Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250609 25/15
GTIN	4045197650474
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Portplăcuță	259031 28
Mărime coadă	25 mm
Mărimea plăcuței	15 mm
Gheară, șurub, arc	259035 2
șurub pentru portplăcuță	259025 10
Cod ISO Suport	DDJNR/L 2525M15
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Lungime cap L <sub>1</sub>	36 mm
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

### Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 10

259025 10

Portplăcuță Tip 28

259031 28

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Unitate cu gheară Tip 2

259035 2

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500