

Garant**Cuțit de strunjit tip QuickTurn, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250607 20/11
GTIN	4045197650405
Clasa articolului	21U

Descriere**Avantaj:**

Înlocuirea plăcuțelor fără cheie. **Se deblochează apăsând butonul – se schimbă plăcuța – se apasă brida.** Timpul de schimbare se reduce semnificativ. Forță de fixare constantă, precizie ridicată la schimbare, nu necesită mentenanță.

Răcire interioară: nu

Cod ISO Suport: DDJNR/L 2025K11

Plăcuță amovibilă compatibilă: DN.. 1104..

Lățimea funcțională L₄: 32 mm

Lungime cap L₁: 48,5 mm

Lungimea totală L: 125 mm

Portplăcuță: 259031 8

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Mărime coadă	20 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Bridă	259038 6
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Cod ISO Suport	DDJNR/L 2025K11
Lungime cap L ₁	48,5 mm
șurub pentru portplăcuță	259025 5

Portplăcuță	259031 8
Lungimea totală L	125 mm
Serie	QuickTurn
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Portplăcuță	259211
Șurub pentru portplăcuță	259174
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub pentru portplăcuță Tip 5	259025 5
Gheară de strângere Tip 6	259038 6
Portplăcuță Tip 8	259031 8
Gheară de strângere	259350