

**Garant****Cuțit de strunjit tip QuickTurn, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250607 20/15
GTIN	4045197650429
Clasa articolului	21U

**Descriere****Avantaj:**

Înlocuirea plăcuțelor fără cheie. **Se deblochează apăsând butonul – se schimbă plăcuța – se apasă brida.** Timpul de schimbare se reduce semnificativ. Forță de fixare constantă, precizie ridicată la schimbare, nu necesită mentenanță.

Răcire interioară: nu

Cod ISO Suport: DDJNR/L 2025K15

Plăcuță amovibilă compatibilă: DN.. 1506..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 32 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 46 mm

Lungimea totală L: 125 mm

Portplăcuță: 259031 29

**Descriere tehnică**

Mărime coadă	20 mm
Cod ISO Suport	DDJNR/L 2025K15
Mărimea plăcuței	15 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	46 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
șurub pentru portplăcuță	259025 4
Bridă	259038 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..

Portplăcuță	259031 29
Lungimea totală L	125 mm
Serie	QuickTurn
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Gheară de strângere	259351
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru portplăcuță Tip 4	259025 4
Șurub pentru portplăcuță	259171
Gheară de strângere Tip 6	259038 6
Portplăcuță Tip 29	259031 29
Gheară de strângere Tip 7	259038 7
Gheară de strângere	259350
Portplăcuță	259271