

## Lanț de ridicat 1 lanț, Lungime utilă: A2m



### Date comandă

Numărul de comandă	086418 A2
GTIN	4032378141524
Clasa articolului	08Y

### Descriere

#### Execuție:

Lanțuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociația profesională germană).

Zală foarte rezistentă pentru susținerea lanțului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanț vopsit negru.

Lanțuri de ridicat **care pot fi scurtate**. Lungimea lanțului poate fi redusă prin cârligul de scurtare cu cap tip furcă.

#### Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranță).

### Descriere tehnică

Lungime utilă	2 m
Ø lanțului	13 mm
Capacitate portantă WLL $\beta = 0^\circ$	5300 kg
Tip produs	Lanț de ridicat

