



## KOMET KUB Trigon® Burghiu monobloc cu plăcuțe amovibile Prindere combinată, 3xD, Ø DC: 31mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 236630 31     |
| GTIN               | 4047109100503 |
| Clasa articolului  | 24P           |

### Descriere

#### Execuție:

- **Găurire cu deplasare a axului: în funcție de Ø până la 1,5 mm.**
- **Procedeu de fabricație special pentru canale de evacuare a așchiilor extrem de mari cu rigiditate maximă.**
- **Poziționare specifică a plăcuțelor amovibile pentru găurire fără trasare și acuratețe dimensională ridicată ( $\pm 0,1$  mm în cazuri standard).**
- **Răcire interioară direct la nivelul tășurilor (geometrie ingenioasă ideală pentru o lubrifiere minimală).**
- **O presiune a lichidului de răcire de 3 – 10 bari este suficientă.**
- **Pentru utilizare fixă și rotativă.**

#### Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 236740 – 237080.

#### Livrare:

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

#### Notă:

- **Atenție! La ieșirea burghiului se desprinde o șaibă. La piesele rotative, se creează un pericol de accidentare! Vă rugăm să luați măsuri de protecție.**
- **La cerere, – cu tăș pe stânga; – 2xD, – alte Ø; – în execuții speciale – Un amortizor de vibrații de torsiune pentru ABS pentru prelucrări fără vibrații, cu durabilitate maximă și zgomot minim.**

### Descriere tehnică

|   |                      |
|---|----------------------|
| Ø maxim ce poate fi obținut prin modulare | 33,5 mm              |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile  | 239652 8IP2 (1,3 Nm) |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Lungime utilă $L_1$  | 93 mm                              |
| Ø cozii $D_s$  | 32 mm                              |
| Număr de dinți Z   | 1                                  |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă  | WOEX 05T304 24-...                 |
| Lungimea cozii $L_s$   | 60 mm                              |
| Serie  | KUB Trigon®                        |
| Ø nominal D  | 31                                 |
| pentru Ø inch  | 1 7/32 inch                        |
| Limită maximă de ajustare $V_{max}$                              | 1,25 mm                            |
| Lungime activă $L_A$   | 122 mm                             |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 3×D                                |
| Coadă tip  | DIN 6535 HE, DIN 6595              |
| Utilizare găurire  | Găurire de centruire               |
| Utilizare găurire  | Condiționat găurire transversală   |
| Utilizare găurire  | convex                             |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea transversală |
| Utilizare găurire  | Pătrundere cu boltă                |
| Utilizare găurire  | Scurgere oblică                    |
| Utilizare găurire  | Găurire oblică                     |
| Răcire interioară  | da                                 |
| Tip produs   | Burghiu cu plăcuțe amovibile       |

## Accesorii

|  |             |
|--|-------------|
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 8IP2 | 239652 8IP2 |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,3 Nm  | 211750 1,3  |
|  | 674252 8IP  |

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP

---