



Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/06 mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260029 12/06 |
| GTIN | 4960664541188 |
| Clasa articolului | 25U |

Descriere

Execuție:

Canal hidrodinamic pentru evacuarea îmbunătățită a așchiilor, tendință redusă de vibrare, prelucrare stabilă.

Răcire interioară: da

Ø cozii D_s : 12 mm

Cod ISO Suport: A12M SCLCR/L06

Unghi de reglare κ : 95 grad

Plăcuță amovibilă compatibilă: CC.. 0602..

Ø minim al găurii prelabile D_{min} : 14 mm

Decalaj central L_3 : 7 mm

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Cod ISO Suport | A12M SCLCR/L06 |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | CC.. 0602.. |
| Decalaj central L_3 | 7 mm |
| Ø minim al găurii prelabile D_{min} | 14 mm |
| Șurub pentru plăcuțe amovibile | 269022 2 |
| Mărimea plăcuței | 6 mm |
| Lungimea totală L | 150 mm |
| Înălțime de strângere L_2 | 11 mm |
| Unghi de reglare κ | 95 grad |
| Ø cozii D_s | 12 mm |

| | |
|--|----------------------------------|
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 5×D |
| Standard | DIN 8024 |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Șurub de strângere Tip 2 | 269022 2 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm | 659906 500 |
| PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |