

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 32/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250626 32/15
GTIN	4045197650603
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de știfturi elastice	259047 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Decalaj central L <sub>3</sub>	22 mm
Portplăcuță	259031 28
Mărimea plăcuței	15 mm
Pârghie cu articulație	259015 8
Set de arcuri	259044 2
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	40 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 7
Cod ISO Suport	A32S PDUNR/L15
Lungimea totală L	250 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	31 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 7	259018 7
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Pârgă cu articulație Tip 8	259015 8
Portplăcuță Tip 28	259031 28
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500