

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250611 16/11
GTIN	4045197650535
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	PDJNR/L 1616H11
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 6
Set de arcuri	259044 4
Mărime coadă	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Mărimea plăcuței	11 mm
Portplăcuță	259031 7
Lungime cap L ₁	25 mm
Pârgă cu articulație	259015 7
Set de știfturi elastice	259047 3
Lungimea totală L	100 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 7	259015 7
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5
Set de arcuri 10 bucăți Tip 4	259044 4
Portplăcuță Tip 7	259031 7
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500