

**Prelungitor pentru cablu cu miez de oțel, Tip: 40N-4****Date comandă**

Numărul de comandă	081106 40N-4
GTIN	4007123687640
Clasa articolului	08B

Descriere**Execuție:**

Tamburii de cablu corespund specificațiilor DGUV I 203-006 (fost BGI 608).

Prelungitor pentru cablu robust cu caroserie de tambur din tablă de oțel, cu parte frontală și spate izolată.

Descriere tehnică

Lungime	22 mm
Materialul cablului	Cauciuc-neopren
Material tambur	Tablă de oțel
Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii	Categoria 2 (K2) conform BGI
Clasa cablului	H07RN-F
Structura cablului	3G1,5
Înălțime	39 mm
Culoare cablu	negru

Fișă de date

Clasă de protecție IP	IP 44
Număr prize tip F	4
Lungimea cablului	40 m
Putere nominală (desfășurat)	3500 (16 A) W
Lățime	30,5 mm
Număr de prize	4
Curent nominal	16 A
Număr de prize 230 V	4
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Sistem de diagnoză disponibil	da
Tensiune de rețea	230 V
Tip produs	Prelungitor pentru cablu