

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260033 40/12
GTIN	4045197652379
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A40T SCLCR/L12
Decalaj central L_3	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Șurub pentru portplăcuță	269013 5
Portplăcuță	269005 6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	49 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Lungimea totală L	300 mm
Înălțime de strângere L_2	38,5 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 5	269013 5
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20	269028 20
Portplăcuță Tip 6	269005 6
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500