

Garant
Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/12mm


Date comandă

Numărul de comandă	260032 40/12
GTIN	4045197652294
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Portplăcuță	269005 6
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	49 mm
Cod ISO Suport	A40T SCLCR/L12
Decalaj central L_3	27 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
Șurub pentru portplăcuță	269013 5
Mărimea plăcuței	12 mm
Lungimea totală L	300 mm
Înălțime de strângere L_2	38,5 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 6	269005 6
Șurub pentru portplăcuță Tip 5	269013 5
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20	269028 20
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500