

Garant**Menghină cu fixare centrată, unitate de bază Xtric, Tip: 80SA****Date comandă**

Numărul de comandă	363000 80SA
GTIN	4069515014939
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

- **Accesibilitate foarte bună și perfect simetric.**
- **Complet călit și rectificat pe partea inferioară.**
- **Menghină pentru piese brute și piese finite cu suprasolicitare minimă a bacurilor / componentelor.**
- **Cu prindere perfect centrată prin reglarea centrului.**
- **Prin întoarcerea bacurilor, este posibilă o modificare a domeniului de strângere.**

Aplicație:

Perfect pentru prelucrarea în 5 axe. Prindere centrată.

Adaptat pentru:

Bacuri detașabile Cod 363010 – 363045.

Livrare:

Corp de bază, ax, piulițe pentru ax.

Accesorii opționale:

Cheie dinamometrică cod 656050, inserție de cheie cu soclu cod 642229 13, stație de asamblare cod 358595 52/96 sau 358595 80.

Bolț de pretensionare Cod 363190 52.

Notă:

Bacurile detașabile compatibile Cod 363010 – 363045 nu sunt incluse în setul de livrare. Situația de strângere S2 apare la răsucirea bacului.

Descriere tehnică

Forță de strângere maximă	25 kN
---------------------------	-------

Fișă de date

Dimensiuni deschidere chei	5 mm
Dimensiuni deschidere chei	10 mm
Serie	Xtric
Greutate	3,1 kg
Momentul maxim	85 Nm
B	75 mm
Cod de culoare	Xtric 80
Înălțime H	40 mm
L	170 mm
Măsură fixă	52 mm
Tip produs	Menghină de mașină